



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Байонетный соединительный разъем согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<u>1963540000</u>
Тип	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
DOLLO			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	23.5 mm	Глубина (дюймов)	0.9252 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	46.6 g		
Температуры	,		
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		. acc ian reinneparypa	10 070 0
Экологическое соответст	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключе	нием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-te	rt-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-4	7-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c3	1-7317a7b4ce18	
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1		
Общие данные			
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под
_		- ·	давлением
Вид монтажа	4 винта, Центральная гайка	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-02 27-19-01-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-02 27-19-01-04
		EL LASS 14.11	

IE-BH-V01M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Разрез узла в сборе

Изображения



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BH-V01M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	<u>1962840000</u>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1963840000</u> 4032248651894	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
		Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 В Версия
GTIN (EAN) Кол.	4032248651894 10 ST	
GTIN (EAN) Кол. Тип	4032248651894 10 ST IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Версия
Заказ №	<u>1964430000</u>	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649044	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Версия
Заказ №	1962870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
		тиатрица ос, г осточная вставка ость на 2 ос, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	типрица ос. 1 озеточная вставка ость на 2 ос. одножедовая

Дата создания 11.11.2025 05:42:26 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-MM-C	Версия
Заказ №	1964420000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649037	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-LCD-SM-C	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-LCD-SM-C 1962880000	Версия Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
		·

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<u>1019570000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<u>1069010000</u>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Тип Заказ №	IE-BIC-HYB-P-0,5-300 1096150000	Версия Crimp contact, for flange insert, Hybrid
		·

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

6

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<u>1965700000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	