

# Справочный листок технических данных

## IE-PP-V04P

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Версия	Корпус разъема - защитный колпачок
Заказ №	<a href="#">1963890000</a>
Тип	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Кол.	10 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

### Размеры и массы

Глубина	46.7	Глубина (дюймов)	1.8386 inch
Масса нетто	5 g		

### Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP67		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Изображения

