

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Версия	Корпус разъема - защитный колпачок
Заказ №	1963890000
Тип	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Кол.	10 Штука

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	46.7	Глубина (дюймов)	1.8386 inch
Масса нетто	5 г		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP67		

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Изображения

