

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|------------------------------------|
| Версия | Корпус разъема - защитный колпачок |
| Заказ № | 1963890000 |
| Тип | IE-PP-V04P |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 |
| Кол. | 10 Штука |

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|------|------------------|-------------|
| Глубина | 46.7 | Глубина (дюймов) | 1.8386 inch |
| Масса нетто | 5 г | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Цветовой код | черный |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0 | Вид монтажа | Только для использования в помещении |
| Вид защиты | IP67 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |

Изображения

