# Справочный листок технических дан-

### **IE-BI-LCD-MM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

### Основные данные для заказа

Версия	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
Заказ №	<u>1964420000</u>
Тип	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	13.2 mm	Высота (в дюймах)	0.5197 inch
Ширина	15.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.6142 inch
Масса нетто	8 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		Влажность	085 % отн. влажность
Экологическое соответст	вие изделия	'	'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20		
Общие данные			
Описание артикула	Розеточная вставка LC- Duplex, многомодовая	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	РВТ, цинковое литье под давлением	Влажность	085 % отн. влажность
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	1000
Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Тип волокна	Многомодовый
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Затухание отражения	≥ 30 дБ
Классификации			
ETIM 6 O	EC000752	ETIM 7.0	EC0007E2
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000752 EC000752	ETIM 9.0	EC000752 EC000752
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000752 EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0			

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

**IE-BI-LCD-MM-C** 


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Габаритный чертеж



## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



#### **GOF**

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

#### Основные данные для заказа

O	сповные данные для заказа				
Тип	1	IE-CT-LC-GOF	Версия		
Зак	каз №	9205330000	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим		
GTI	N (EAN)	4032248725465			
Кол	1.	1 ST			