Справочный листок технических данных

IE-BS-V04P-LCD-MM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение LC Duplex, Многомодовый
Заказ №	<u>1964460000</u>
Тип	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248651924
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
F 6	45.0	F (/ ~)	4.7005 : 1	
Глубина	45.3 mm	Глубина (дюймов)	1.7835 inch	
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch 1.063 inch	
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 Inch	
Масса нетто	25.3 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Температура монтажа				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ВИНЯ		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты				
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4,			
вилочный развем, стандарт	IEC 61754-20			
Общие данные			'	
Описание артикула	Variant 4, соединение LC Duplex	Цветовой код	прочее	
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид защиты	IP67	
Циклы коммутации	500	Тип волокна	Многомодовый	
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Соединение 1	LC Duplex	
Соединение 2	LC Duplex	Затухание отражения	≥ 30 дБ	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752	
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16	
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16	
			40 47 04 40	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-16 19-17-01-16	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	19-17-01-16 19-17-01-16	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

IE-BS-V04P-LCD-MM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип IE-BP-V04P Версия
Заказ № 1963900000 Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN) 4032248646326
Кол. 10 ST

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Дата создания 14.11.2025 11:04:07 MEZ