

**IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

**Основные данные для заказа**

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение LC Duplex, Многомодовый
Заказ №	<a href="#">1964460000</a>
Тип	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248651924
Кол.	10 Штука

## IE-BS-V04P-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	45.3 mm	Глубина (дюймов)	1.7835 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	25.3 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------------	---

### Общие данные


Описание артикула	Variant 4, соединение LC Duplex	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Тип волокна	Многомодовый
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Затухание отражения	≥ 30 дБ

### Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Изображения**

**Разрез узла в сборе**



Mounting cut-out: 1. With central screw  
connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1963900000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Кол.	10 ST		

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся	
Кол.	200 ST		