Справочный листок технических дан-

IE-PP-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Версия	Корпус разъема - защитный колпачок		
Заказ №	<u>1965690000</u>		
Тип	IE-PP-V01P		
GTIN (EAN)	4032248653911		
Кол.	10 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	35.2	Глубина (дюймов)	1.3858 inch
Масса нетто	11.72 g	тлуотна (дютшов)	1.0000 111011
Температуры			,
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP67		<u>'</u>
Классификации			
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		