

Справочный листок технических данных

IE-BP-V01P

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Версия | Фланцевый корпус, защитный колпачок |
| Заказ № | 1965700000 |
| Тип | IE-BP-V01P |
| GTIN (EAN) | 4032248653928 |
| Кол. | 10 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Глубина | 22.7 | Глубина (дюймов) | 0.8937 inch |
| Масса нетто | 7.45 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 |
|---------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Цветовой код | черный |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0 | Вид монтажа | Только для использования в помещении |
| Вид защиты | IP67 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |