Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Розетка, исполнение для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Розетка, IP67, Variant 4, 1 порт, прямой
1966220000
IE-OM-V04P-K11-1S
4032248658411
1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Ширина	75 mm	Ширина (в дюймах)	2.9527 inch
Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	419 g		,
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		1 doo dan Tollinoparypa	40 070 0
Экологическое соответст	вие изделия		,
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b6	3b-5b114ba6bd55	
Общие стандарты			
n ,	IEC 61076-3-106 Var. 4		
Вилочный разъем, стандарт	IEC 610/6-3-106 var. 4		
Общие данные			
Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	AL-Si 12
Вид монтажа	Напольный монтаж, Настенная монтаж	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Классификации			
ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 9.1			
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 9.1		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-18 27-44-03-18

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-OM-V04P-K11-1S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

IE-OM-V04P-K11-1S

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<u>1963830000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963160000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	

Дата создания 28.11.2025 05:24:07 МЕХ