Справочный листок технических дан-

IE-OM-V05M-K11-1S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Исполнение для соединительных разъемов HDC/ Rockstar Var.5 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, IP67, Variant 5, 1 порт, прямой
Заказ №	<u>1966260000</u>
Тип	IE-OM-V05M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658459
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
·			
Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Ширина	75 mm	 Ширина (в дюймах)	2.9527 inch
Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	449 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура хранения Температура монтажа		1 аоочая температура	40 670 6
Экологическое соответст	вие изделия		1
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassi	um perfluorobutane sulfonate 29420-49	-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5		
Общие данные			
Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	AL-Si 12
Вид монтажа	Напольный монтаж, Настенная монтаж	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Классификации			
ETINA 7.0	FC002F07	ETIM O O	FC002F07
ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002597 27-44-03-18	ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002597 27-44-03-18
	27-44-03-18		27-44-03-18
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


IE-OM-V05M-K11-1S

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

IE-OM-V05M-K11-1S

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963200000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651689	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	

Дата создания 14.11.2025 04:44:29 MEZ