



DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Версия	Уплотнительная вставка Field Power®, Глухое уплотнение, IP30, с соответствующим корпусом, TPE-U
Заказ №	1967600000
Тип	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Кол.	10 Штука



DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3.15 mm	Глубина (дюймов)	0.124 inch
Высота	23.51 mm	Высота (в дюймах)	0.9256 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	1.6 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Основной материал	TPE-U	Силикон	Нет
Цветовой код	серый	Конструкция	Глухое уплотнение
Вид защиты	IP30, с соответствующим корпусом	Положение установки, указание по монтажу	в уплотнительном шлице FieldPower® IP30

Классификации

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		