

Справочный листок технических данных


IE-PP-V05M

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Версия	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Заказ №	1968920000
Тип	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Кол.	10 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Глубина	31	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Масса нетто	28.84 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

Общие данные

Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Вид защиты	IP67		

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		