

IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Версия	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Заказ №	1968920000
Тип	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Кол.	10 Штука

IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	31	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Масса нетто	28.84 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Вид защиты	IP67		

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		