


**LM MT300 105/105 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 105 x 105 mm, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1975160000</a>  |
| Тип        | LM MT300 105/105 SI   |
| GTIN (EAN) | 4032248672264   |
| Кол.       | 10 Штука  |

## LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.08 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0031 inch |
| Высота      | 105 mm  | Высота (в дюймах) | 4.1338 inch |
| Ширина      | 105 mm  | Ширина (в дюймах) | 4.1338 inch |
| Масса нетто | 8.8 g   |                   |             |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| Клей   | Акрилат, клейкие                                 |                   |  |
| Количество на лист                                       | 4  |                   |  |
| Метод выполнения печати                                  | Лазерная печать                                  |                   |  |
| Исполнение   | самоклеящийся                                    |                   |  |
| Ширина   | 105 mm   |                   |  |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | HB   |                   |  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 150 °C   |                   |  |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C   |                   |  |
| Цветовой код   | серебряный                                       |                   |  |
| Галогены   | Нет  |                   |  |
| Основной материал  | Полиэстер, не содержащий ПВХ                     |                   |  |
| Напечатанные символы                                     | без  |                   |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | 40   |                   |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки                                     | Лист с этикетками |  |
|  | Количество сочетаний в упаковочной единице       | 10                |  |
|  | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 4                 |  |
| Сертификация по стандарту UL 969                         | Да   |                   |  |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Label sheet = 4 Device markers                 |                   |  |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...150 °C                                     |                   |  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**

