

SCREWTY M23



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой $26,2 \pm 0,3$ мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптер инструмента для кабельного ввода для линий и соединителей M23
Заказ №	1981560000
Тип	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	20.24 g
-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба	M23	Размер	26.2 mm
-----------------------	-----	--------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		