

## SCREWTY M23



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой  $26,2 \pm 0,3$  мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

### Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Заказ №	<a href="#">1981560000</a>
Тип	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

**SCREWTY M23**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Масса нетто	20.24 g
-------------	---------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Инструменты для затяжки**

Соединительная резьба	M23	Размер	26.2 mm
-----------------------	-----	--------	---------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		