

**HDC CFM 6 2F**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Прочные рамки CR6 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 2 отдельных модуля или один двойной модуль. Рамки CR6 рассчитаны на корпуса типоразмера 3.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	<a href="#">1983840000</a>
Тип	HDC CFM 6 2F
GTIN (EAN)	4032248688975
Кол.	1 Штука

**HDC CFM 6 2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

**Размеры и массы**

Глубина	51 mm	Глубина (дюймов)	2.0079 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	70.66 g		

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

**Пневматические модули ConCept**

Цветовой код серебристо-серый

**Габаритные размеры**

Ширина	34 mm	Длина цоколя	51 mm
Высота розетки	35 mm		

**Общие данные**

Типоразмер установки	3	Цветовой код	серебристо-серый
Тип	Гнездо	Основной материал	Цинковое литье под давлением
Серия	Модуль ConCept	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да	BG	3

**Данные соединения PE**

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение Момент затяжки, макс., соединение PE 1.5 Nm  
Момент затяжки, мин., соединение PE 0.5 Nm

**Исполнение**

Типоразмер установки	3	Основной материал	Цинковое литье под давлением
BG	3		

**HDC CFM 6 2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC CFM 6 2F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия	
Заказ №	<a href="#">1688200000</a>	Прочий инструмент, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Кол.	1 ST		

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008390000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056354		
Кол.	1 ST		
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		