

FAD BLK1 HE20 160 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD TSX с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат TSX на другие системы ПЛК или модули u-remote компании Weidmüller.

- Возможность установки на клеммную рейку TS35

Основные данные для заказа

Заказ №	1985950000
Тип	FAD BLK1 HE20 160 M
GTIN (EAN)	4050118370904
Кол.	1 Штука

FAD BLK1 HE20 160 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	36 mm	Глубина (дюймов)	1.4173 inch
Высота	218 mm	Высота (в дюймах)	8.5827 inch
Ширина	54 mm	Ширина (в дюймах)	2.126 inch
Масса нетто	179.52 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-конт.
---	--

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-конт.
---	--

Расчетные данные

Рабочее напряжение	30 V AC / 60 V DC	Максимальный ток на канал	1 A
Максимальный ток на 8-разрядный канал	2 A	Общий номинальный ток	3 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	60 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK1 HE20 160 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

