
# Справочный листок технических данных

## FAD BLK9 2XHE20 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD TSX с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат TSX на другие системы ПЛК или модули u-remote компании Weidmüller.

- Возможность установки на клеммную рейку TS35

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Заказ № | 1985970000 |
| Тип | FAD BLK9 2XHE20 M |
| GTIN (EAN) | 4050118370898 |
| Кол. | 1 Штука |

# Справочный листок технических данных

## FAD BLK9 2XHE20 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации | CE |
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 36 mm | Глубина (дюймов) | 1.4173 inch |
| Высота | 218 mm | Высота (в дюймах) | 8.5827 inch |
| Ширина | 54 mm | Ширина (в дюймах) | 2.126 inch |
| Масса нетто | 183.04 g | | |

### Температуры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура хранения | -40...60 °C | Рабочая температура | -25...50 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Данные соединения

| | |
|---|---|
| Соединение (сторона устройства полевого уровня) | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p |

### Данные соединения

| | |
|---|---|
| Соединение (сторона устройства полевого уровня) | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p |

### Расчетные данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 30 V AC / 60 V DC | Максимальный ток на канал | 1 A |
| Максимальный ток на 8-разрядный канал | 2 A | Общий номинальный ток | 6 A |

### Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

| | | | |
|---|---|---|---|
| В соответствии с | DIN EN 50178 | Номинальное напряжение | < 250 V AC |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 2 |
| Испытательное напряжение изоляции AC | 1.2 kV | Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 60 °C | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

# Справочный листок технических данных

## FAD BLK9 2XHE20 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

