Справочный листок технических дан-

HDC FLDG 04A AW IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

K корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
Заказ №	<u>1987470000</u>
Тип	HDC FLDG 04A AW IP68
GTIN (EAN)	4050118379204
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC FLDG 04A AW IP68

Технические данные

Сертификаты

Оортификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	0.65 g				
Температуры					
Предельная температура	-40 °C 125 °C				
Экологическое соответст	вие изделия				
	,				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Исполнение	'				
Типоразмер установки	1	Уплотнение	Силикон		
Цвет (RAL)	RAL 3020	BG	1		
Классификации					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-01-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-92		27-44-02-92		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0		ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				