


## HDC FLDG 06B IP68



### Изображение аналогичное

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
Заказ №	<a href="#">1987480000</a>
Тип	HDC FLDG 06B IP68
GTIN (EAN)	4050118379242
Кол.	10 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	2 g
-------------	-----

### Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Исполнение

Типоразмер установки	3	Уплотнение	Силикон
Цвет (RAL)	RAL 3020	BG	3

### Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		