Справочный листок технических дан-

IE-PH-AD-V05M-RJ45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106
Заказ №	<u>1993540000</u>
Тип	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PBT

2

Технические данные

Сертификаты	

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	28.1 mm	Глубина (дюймов)	1.1063 inch
Высота	21.1 mm	Высота (в дюймах)	0.8307 inch
Ширина	21.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.8346 inch
Масса нетто	20 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

Экологическое соответствие изделия

прочее

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Основной материал корпуса

Общие данные

Цветовой код

Классификации				
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90	
ECLASS 15.0	27-44-03-90			