### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода ІЕ

#### Основные данные для заказа

Версия	Kaбeль USB, USB A, USB A, ПBX, 0.5 m
Заказ №	<u>1993550005</u>
Тип	IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN)	4050118378542
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Длина	0.5 m	Длина (в дюймах)	19.685 inch
Масса нетто	26 a		

#### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-15 °C80 °C
Температура монтажа		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### РВ46 Общие технические данные

Поверхность контакта Золото поверх никеля

#### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки черный

#### Вилка левосторонняя

Штекер левый USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

#### Вилка правосторонняя

Штекер правый USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

#### Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.5 mm	Цвет оболочки	черный
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Диаметр оболочки, макс.	4.7 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.3 mm	Материал оболочки	ПВХ

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		