

IE-USB-A-A-1.5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A, USB A, ПВХ, 1.5 м
Заказ №	1993550015
Тип	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
Кол.	1 Штука

IE-USB-A-A-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	1.5 m	Длина (в дюймах)	59.0551 inch
Масса нетто	52 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-15 °C...80
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	---

Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
---------------	---

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.5 mm	Цвет оболочки	черный
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Диаметр оболочки, макс.	4.7 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.3 mm	Материал оболочки	ПВХ

Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		