

## ES EPG 45 HEX 150


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1994540000</a>
Тип	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	129 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Параметр	22	Ширина обжима	5 mm
Сечение медного провода для обжима	150	Ширина обжима в мм	5

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., AWG	5/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	5/0
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	150 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	150 mm <sup>2</sup>	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**ES EPG 45 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Инструменты**



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6мм <sup>2</sup> , 150мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

**150 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Тип	KRN-M8/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495700000</a>	Кабельный наконечник, 150 мм <sup>2</sup> , 150 мм <sup>2</sup> - 150 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495710000</a>	Кабельный наконечник, 150 мм <sup>2</sup> , 150 мм <sup>2</sup> - 150 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KRN-M12/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495720000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495730000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495740000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M6/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494940000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M10/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494950000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 ST	
Тип	KWN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494490000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494500000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494510000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494520000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494530000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KWN-M8/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496430000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496450000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496470000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496480000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498290000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498310000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### 150 mm<sup>2</sup>



# 150 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498320000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M14/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498580000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M16/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498330000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M20/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498340000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497790000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497820000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497830000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496680000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 ST	

**ES EPG 45 HEX 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	VPN/-150	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308129		
Кол.	25 ST		
Тип	VPLN/-150	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Нет	
GTIN (EAN)	4050118302912		
Кол.	50 ST		