



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	150mm ² , WM-обжим
Заказ №	1994550000
Тип	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	2.75 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm	Сечение медного провода для обжима 150
Ширина обжима в мм	5	

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	5/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	5/0
Диапазон обжимаемых проводников, 150 mm ² макс.			

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим	Сечение кабельного наконечника	номин.
			150 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

150 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-150 S	Версия
Заказ №	1494440000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-150 S	Версия
Заказ №	1494940000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-150 S	Версия
Заказ №	1494950000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-150 S	Версия
Заказ №	1494970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 ST	
Тип	KWN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	1494490000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/150 90	Версия
Заказ №	1494500000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	1494510000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	1494520000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-150 90	Версия
Заказ №	1494530000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-150 45	Версия
Заказ №	1496430000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-150 45	Версия
Заказ №	1496440000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-150 45	Версия
Заказ №	1496450000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-150 45	Версия
Заказ №	1496470000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M20/-150 45	Версия
Заказ №	1496480000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-150	Версия
Заказ №	1498290000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M10/-150	Версия
Заказ №	1498310000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M12/-150	Версия
Заказ №	1498320000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M14/-150	Версия
Заказ №	1498580000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M16/-150	Версия
Заказ №	1498330000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M20/-150	Версия
Заказ №	1498340000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	1497790000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-150 90	Версия
Заказ №	1497810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	1497820000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	1497830000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/150 90	Версия
Заказ №	1496680000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 ST	
Тип	VPN/-150	Версия
Заказ №	1498710000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 ST	
Тип	VPLN/-150	Версия
Заказ №	1492970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 ST	
Тип	KRN-M8/-150	Версия
Заказ №	1495700000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 ST	

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-150	Версия
Заказ №	1495710000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-150	Версия
Заказ №	1495720000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-150	Версия
Заказ №	1495810000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-150	Версия
Заказ №	1495730000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-150	Версия
Заказ №	1495740000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 ST	