

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной контакт
Заказ №	1995820000
Тип	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
GTIN (EAN)	4032248925681
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Длина	23.6 mm	Длина (в дюймах)	0.9291 inch
Масса нетто	0.94 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	1
	Положение держателя	8
	Обжимной контакт	Обжимное гнездо, питание, 2 мм
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Сечение провода 0.75 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 1.3
		Сечение провода 1.00 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 1.4
		Сечение провода 1.50 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 1.55
		Сечение провода 2.50 mm ²
		Регулировка обжимной оправки 1.7

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Гнездо

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	1203840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками
Кол.	1 ST	