

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	1995860000
Тип	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Кол.	50 Штука

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Длина	16.5 mm	Длина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	0.34 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Настройки относит. Инструмент для обжима SAI M23

Настройки относительно инструмента для обжима SAI M23	Инструмент для обжима	2	
	Положение держателя	2	
	Обжимной контакт	Обжимное гнездо, сигнал, 1 мм	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Сечение провода	0.08 mm ²
		Регулировка обжимной оправки	0.75
	Сечение провода	0.14 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.78
	Сечение провода	0.25 mm ²	
		Регулировка обжимной оправки	0.82
	Сечение провода	0.34 mm ²	
Регулировка обжимной оправки		0.86	
Сечение провода	0.56 mm ²		
	Регулировка обжимной оправки	0.9	

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.56 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Гнездо

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия	
Заказ №	1203840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4032248986934		
Кол.	1 ST		
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия	
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4 выемками	
GTIN (EAN)	4050118000764		
Кол.	1 ST		