

IE-FC-DFM-KEY



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | FrontCom, Двойная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа |
| Заказ № | 2003180000 |
| Тип | IE-FC-DFM-KEY |
| GTIN (EAN) | 4050118386936 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E223801 |

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Глубина | 27.5 mm | Глубина (дюймов) | 1.0827 inch |
| Высота | 134 mm | Высота (в дюймах) | 5.2756 inch |
| Ширина | 132 mm | Ширина (в дюймах) | 5.1968 inch |
| Толщина стенок, мин. | 1 mm | Толщина стенок, макс. | 5 mm |
| Масса нетто | 806.44 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|
| Вид изделия | Двойная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа | Вид защиты | IP65, в закрытом состоянии |
| Класс защиты (UL) | Type 12 | Материал рамы | Цинковое литье под давлением |
| Материал крышки | Цинковое литье под давлением, с порошковым покрытием | | |

Общие стандарты

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------|------------------|
| Сертификат № (cURus) | E223801 | Сертификат № (CSA) | 2000039-80039714 |
|----------------------|---------|--------------------|------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |


IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Единица измерения: мм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: мм

Габаритный чертеж



Единица измерения: дюйм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: дюйм

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | IE-FC-KEY2 | Версия | |
| Заказ № | 2066650000 | FrontCom, Запасной ключ, Двойная рамка, прочее | |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

экранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9 | Версия | |
| Заказ № | 2004810000 | FrontCom, Вставная пластина, экранированный | |
| GTIN (EAN) | 4050118389289 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS | Версия | |
| Заказ № | 2067080000 | FrontCom, Вставная пластина, экранированный | |
| GTIN (EAN) | 4050118415612 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

неэкранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-FC-DIP-BP | Версия |
| Заказ № | 2004890000 | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118389296 | |
| Кол. | 1 ST | |

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-FC-DF-IPH | Версия |
| Заказ № | 2003340000 | FrontCom, Полоса (для крепления одинарных вставных пластин) |
| GTIN (EAN) | 4050118387094 | |
| Кол. | 1 ST | |

неэкранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-FC-IP-BP | Версия |
| Заказ № | 1450710000 | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118255287 | |
| Кол. | 1 ST | |

экранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-FC-SP-PWB/2ST | Версия |
| Заказ № | 1450550000 | FrontCom, Вставная пластина, экранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118255256 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FC-SP-2ST/2D9 | Версия |
| Заказ № | 1450590000 | FrontCom, Вставная пластина, экранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118255263 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FC-SP-PWU/2ST | Версия |
| Заказ № | 1450620000 | FrontCom, Вставная пластина, экранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118255270 | |
| Кол. | 1 ST | |

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | IE-FC-PWPC | Версия |
| Заказ № | 1450820000 | FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Кол. | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Гнезда питания




FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-FCI-PWB-DE | Версия |
| Заказ № | 1450730000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-CN | Версия |
| Заказ № | 1450790000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWS-US | Версия |
| Заказ № | 1450800000 | FrontCom, Вставка (питание), US, Тип B, Гнездо, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| Кол. | 1 ST | |

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | IE-BI-RJ45-FJ-P | Версия |
| Заказ № | 1963830000 | Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | IE-BI-RJ45-C | Версия |
| Заказ № | 1962840000 | Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Кол. | 10 ST | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

USB


USB-вставки для FrontCom®



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | IE-BI-USB-3.0-A | Версия | |
| Заказ № | 1487920000 | Матрица USB, Розеточная вставка, тип A | |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | IE-FCI-D9-FF | Версия | |
| Заказ № | 1450840000 | FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо | |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Сигнал — VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | IE-FCI-HDMI-FF | Версия | |
| Заказ № | 2003390000 | FrontCom, Соединение HDMI, Сигнальная вставка HDMI, Гнездо/гнездо | |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | SM 27/18 K MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1707270000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | белый | |
| Кол. | 80 ST | | |
| Тип | SM 27/18 K MC NE SI | Версия | |
| Заказ № | 1713760000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | серебряный | |
| Кол. | 80 ST | | |
| Тип | SM 27/18 K MC NE GR | Версия | |
| Заказ № | 1073340000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | серый | |
| Кол. | 80 ST | | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1736181044 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | Цветовой код: белый, втычной | |
| Кол. | 200 ST | | |

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип | SDK PZ1 | Версия | |
| Заказ № | 9008530000 | Отвертка, Отвертка | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип | SDS 0.4X2.5X75 | Версия | |
| Заказ № | 9009030000 | Отвертка, Отвертка | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Кол. | 1 ST | | |