Справочный листок технических данных

IE-FC-DF-IPH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Полоса (для крепления одинарных		
	вставных пластин)		
Заказ №	<u>2003340000</u>		
Тип	IE-FC-DF-IPH		
GTIN (EAN)	4050118387094		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch	
Ширина	19.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.7598 inch	
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch	
Масса нетто	11.07 g			
Температуры			1	
Температура хранения		Рабочая температура	Рабочая температура	
Температура монтажа				
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77			
Общие данные				
Pun uononus	Попосо /пла ига			
Вид изделия	Полоса (для креплен одинарных вставных пластин)	ия		
Классификации				

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Справочный листок технических данных



IE-FC-DF-IPH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

