

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный
Заказ №	2003370000
Тип	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Кол.	1 Штука

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	116.5 mm	Ширина (в дюймах)	4.5866 inch
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch
Масса нетто	141.78 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-35 °C...66 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

Вставки

Вставка GFCI /2 x Power US, предварительно собранный	1	Вставной предохранитель	1
Вставка, данные	2	Сигнальная вставка D-Sub 9-полюсный / VGA / HDMI	1

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, неэкранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-------------------------------------	----------	-----------------

Общие стандарты

Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (CSA)	2000039-80039714
----------------------	---------	--------------------	------------------

Электрические свойства

Тип напряжения	Переменный ток	Рабочее напряжение	125 V
----------------	----------------	--------------------	-------

Технические данные

Тип напряжения	Переменный ток	Рабочее напряжение	125 V
Номинальный ток	20 A	Индикатор	красный светодиод
Цвет корпуса	серый	Уровень срабатывания, макс.	6 mA
Самотестирование	автоматически каждые 3 секунды	Розетка (США), с защитой ВК33	2 шт.
Уровень срабатывания, мин.	4 mA		

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Зажимаемые провода

Длина зачистки изоляции	9 mm		
Вид соединения	Винтовое соединение		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm ²	
	макс.	2.5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	мин.	1.5 mm ²	
	макс.	4 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm ²	
	макс.	2.5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	...		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	...		
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 4 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²		


IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	1962840000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Заказ №	1131380000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Заказ №	1487920000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 ST	

Предохранитель




FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWCB-3A	Версия
Заказ №	1543690000	FrontCom, Предохранитель, Вставка плавкого предохранителя
GTIN (EAN)	4050118348859	
Кол.	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-D9-FF	Версия
Заказ №	1450840000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-FCI-D9-FM	Версия
Заказ №	1450850000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FS	Версия
Заказ №	1450870000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо / паяное соединение
GTIN (EAN)	4050118255393	
Кол.	1 ST	

Сигнал — VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-HD15-FF	Версия
Заказ №	1556290000	FrontCom, Соединение VGA, Сигнальная вставка VGA/HD15,
GTIN (EAN)	4050118369755	Гнездо/гнездо
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-HDMI-FF	Версия
Заказ №	2003390000	FrontCom, Соединение HDMI, Сигнальная вставка HDMI, Гнездо/
GTIN (EAN)	4050118387414	гнездо
Кол.	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	1736181044	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	9009030000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-DFM-PWPC	Версия	
Заказ №	2971460000	FrontCom, Защита от прикосновения, Двойная рамка	
GTIN (EAN)	4099986791541		
Кол.	1 ST		