

HDC XX5E01 MOXXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Заказ № | 2003890300 |
| Тип | HDC XX5E01 MOXXXXX-0300 |
| GTIN (EAN) | 4050118521542 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC XX5E01 MOXXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 180.4 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля 3 m

Цвет оболочки зеленый

Экранированный Да

Галогены Нет, без содержания галогенов

Изоляция PE

Материал оболочки Полиуретан

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

| | | |
|------------------|---------|--------|
| Наружный диаметр | Диаметр | 6.5 mm |
| | Знаки | ± |
| | Допуск | 0.2 |

Наружный диаметр 6.5 mm ± 0.2

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Количество полюсов | 4 | Длина кабеля | 3 m |
| Кодировка | D-кодировка | Поверхность контакта | Au (золото) |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с | Сопротивление изоляции | ≥ 108 Ω |
| Категория | Cat. 5e | Номинальное напряжение | 250 V |
| Номинальный ток | 4 A | Циклы коммутации | ≥ 100 |
| Тип | Штифт | Степень загрязнения | 2 |
| Версия с противоположной стороны | откр. | Версия со стороны модуля | Штекер |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX5E01 MOXXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

| | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |
