

**HDC XX5E01 MOXXXXX-0500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2003890500
Тип	<a href="#">HDC XX5E01 MOXXXXX-0500</a>
GTIN (EAN)	4050118521566
Кол.	1 Штука

## HDC XX5E01 MOXXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Масса нетто	287.76 g
-------------	----------

## Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	5 m	
Цвет оболочки	зеленый	
Экранированный	Да	
Галогены	Нет, без содержания галогенов	
Изоляция	PE	
Материал оболочки	Полиуретан	
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый	
Наружный диаметр	Диаметр	6.5 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.2
Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2	

## Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	5 m
Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 100
Тип	Штифт	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	Штекер

## Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**HDC XX5E01 MOXXXXX-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

---

---

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

---

---