Справочный листок технических дан-

HDC XX5E02 MOXXXXX-0500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2003900500
Тип	HDC XX5E02 MOXXXXX-0500
GTIN (EAN)	4050118523140
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

0 g

HDC XX5E02 MOXXXXX-0500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	саты
-------------	------

ROHS	Соответствовать
Размеры и массы	

Температуры

Масса нетто

Предельная температура -40 °С ... 90 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	5 m		
Цвет оболочки	синий		
Экранированный	Да		
Галогены	Да, Нет		
Материал оболочки	Radox EM 104		
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый		
Наружный диаметр	Диаметр	7.25 mm	
	Знаки	±	
	Допуск	0.3 mm	
Наружный диаметр	7.25 mm ± 0.3 mm		

Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	5 m
Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	 Циклы коммутации	\u2265 100
Тип	Штифт	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	Штекер

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



HDC XX5E02 MOXXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

	M12
yellow	1
white	
orange	2 3
blue	3