IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, экранированный
Заказ №	<u>2004810000</u>
Тип	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
Кол.	1 Штука

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации			
		US	
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cURus)	E223801		
Размеры и массы			
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	116.5 mm	Ширина (в дюймах)	4.5866 inch
Длина Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch
Масса нетто	144.4 g	дрина (в дюннах)	0.000 111011
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура храпения		т доочил температура	40 070 0
—————————————————————————————————————	вие изделия	,	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane	sulfonate 29420-49-3	
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-808	88-c28f019e7f77	
Вставки	,		
D 0501 (0 D 110		n .	4
Вставка GFCI /2 x Power US, предварительно собранный	1	Вставной предохранитель	1
Вставка, данные	2	Сигнальная вставка D-Sub 9- полюсный / VGA / HDMI	1
Общие данные		TIOTHOUTHIN Y VOX Y FIDIVII	
о о цио дания			
Вид изделия	Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат РС
Общие стандарты			
Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (CSA)	2000039-80039714
Электрические свойства		Сор. т.р. т.а. (сол.)	
	_		
_	Переменный ток	Рабочее напряжение	125 V
Тип напряжения			
·			
Технические данные	Переменный ток	Рабочее напряжение	125 V
Технические данные Тип напряжения	Переменный ток 20 A		125 V красный светодиод
Технические данные Тип напряжения Номинальный ток	<u>·</u>	Индикатор	125 V красный светодиод 6 mA
Тип напряжения Технические данные Тип напряжения Номинальный ток Цвет корпуса Самотестирование	20 A		красный светодиод





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Зажимаемые провода

Длина зачистки изоляции	9 mm	
Вид соединения	Винтовое соединение	
Сечение подсоединяемого провода,	мин.	1.5 mm ²
чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	макс.	2.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода,	мин.	1.5 mm ²
жесткого	макс.	4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода,	мин.	1.5 mm ²
гибкого, с кабельным наконечником	макс.	2.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника		
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 4 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 2.5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 2.5 mm²	

Справочный листок технических

данных

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Габаритный чертеж





IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Версия Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
		·
Заказ №	<u>1963830000</u>	·
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	·
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET Версия

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<u>1019570000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип А
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Заказ №	<u>1131380000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	1 ST	

Дата создания 28.11.2025 12:16:08 MEZ

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Заказ №	<u>1487920000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 ST	

Предохранитель



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWCB-3A	Версия
Заказ №	<u>1543690000</u>	FrontCom, Предохранитель, Вставка плавкого предохранителя
GTIN (EAN)	4050118348859	
Кол.	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-D9-FF	Версия
Заказ №	1450840000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FM	Версия
Заказ №	1450850000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 ST	

Дата создания 28.11.2025 12:16:08 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-FCI-D9-FS	Версия
Заказ №	<u>1450870000</u>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо / паяное
GTIN (EAN)	4050118255393	соединение
Кол.	1 ST	

Сигнал — VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-HD15-FF	Версия
Заказ №	<u>1556290000</u>	FrontCom, Соединение VGA, Сигнальная вставка VGA/HD15,
GTIN (EAN)	4050118369755	Гнездо/гнездо
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-HDMI-FF	Версия
Тип Заказ №	IE-FCI-HDMI-FF 2003390000	Версия FrontCom, Соединение HDMI, Сигнальная вставка HDMI, Гнездо/

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Дата создания 28.11.2025 12:16:08 MEZ

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Аксессуары

Основные данные для заказа

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Заказ № 1736181044 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,

GTIN (EAN) 4008190985950 Цветовой код: белый, втычной

200 ST

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

SDS 0.4X2.5X75 Тип Версия 9009030000 Заказ №

GTIN (EAN) 4032248266944

Кол. 1 ST

Кол.

Отвертка, Отвертка

Принадлежности для FrontCom Vario



1 ST

Основные данные для заказа

IE-FC-DFM-PWPC 2971460000 Заказ № FrontCom, Защита от прикосновения, Двойная рамка GTIN (EAN) 4099986791541

Дата создания 28.11.2025 12:16:08 МЕХ