Справочный листок технических дан-

IE-FC-DIP-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

FrontCom, Вставная пластина, неэкранирован-
ный
<u>2004890000</u>
IE-FC-DIP-BP
4050118389296
1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	ı
-------------	---

Доп	уски	Κ	эксплу	уатации



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Centuchurat No (cl IRus)	F223801	

Размеры и массы

Высота	18.5 mm	Высота (в дюймах)	0.7283 inch
Ширина	116.5 mm	Ширина (в дюймах)	4.5866 inch
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch
Масса нетто	39.91 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, неэкранированный	Материал	Поликарбонат РС
Общие стандарты			
Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (CSA)	2000039-80039714
Классификации			,

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

IE-FC-DIP-BP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Справочный листок технических данных

IE-FC-DIP-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. Д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Заказ №

Кол.

GTIN (EAN)

4008190985950

1736181044

200 ST

ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,

Цветовой код: белый, втычной

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.4X2.5X75 9009030000 Заказ № GTIN (EAN) 4032248266944

Отвертка, Отвертка

Кол

1 ST

4 Статус каталога / Изображения