


RIBBON MM-TB 25/360 SW



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Ink ribbon
Заказ №	2005090000
Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW
GTIN (EAN)	4050118390216
Кол.	1 Штука

RIBBON MM-TB 25/360 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Длина	360000 mm	Длина (в дюймах)	14173.2 inch
Масса нетто	72.16 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		