


SFX 11/60 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Высокая гибкость: SFX

Маркировочные элементы SFX - предпочтительный выбор для маркировки кабелей, если вы делаете выбор в пользу классического решения с кабельными стяжками. Кабели не всегда проходят по прямой. Материал, используемый для маркировки SFX, справляется с этой задачей благодаря гибкому полиуретану в составе. Маркировочный элемент повторяет все изгибы кабеля и с легкостью фиксируется.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 7 -, 60 x 13 mm, желтый |
| Заказ № | 2005400000 |
| Тип | SFX 11/60 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118390209 |
| Кол. | 1000 Штука |

SFX 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.6 mm | Глубина (дюймов) | 0.0236 inch |
| Высота | 60 mm | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина | 13 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5118 inch |
| Масса нетто | 0.57 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...90 °C |
|--------------------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Наружный диаметр провода, макс. | 40 mm | Наружный диаметр провода, мин. | 7 mm |
| Ширина текстового поля | 44 mm | Проход кабельной стяжки | Плоская |
| Высота текстового поля | 10.5 mm | Наружный диаметр провода | 7 - |
| Подходящая кабельная стяжка | Пластик | Сечение соединительного провода | 500 mm ² |


Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вид печати | Чистый | Исполнение | без содержания галогенов |
| Ширина | 13 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | НВ |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | желтый | Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиуретан | Напечатанные символы | без |
| Размер маркировочной области | 44 x 10.5 mm | совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -40...90 °C | Количество на один рулон | 1000 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Drawings



SFX 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия | |
| Заказ № | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |