

**SM 27/18-22 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предотвращение неправильных действий: SM  
Маркировочные элементы MultiMark для устройств  
могут использоваться для маркировки оборудования от  
разных производителей. Независимо от области при-  
менения они обеспечивают четкую идентификацию  
всех компонентов, таких как устройства управления и  
сигнальные устройства от различных поставщиков.  
Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием мно-  
гих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привыч-  
ным дизайном

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 47.75 x 27 мм, зеленый |
| Заказ №    | <a href="#">2005920000</a>   |
| Тип        | SM 27/18-22 MM GN  |
| GTIN (EAN) | 4050118391022  |
| Кол.       | 1000 Штука   |

**SM 27/18-22 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|         |          |                   |             |
|---------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.1 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0039 inch |
| Высота  | 47.75 mm | Высота (в дюймах) | 1.8799 inch |
| Ширина  | 27 mm    | Ширина (в дюймах) | 1.063 inch  |
| Диаметр | 22 mm    | Масса нетто       | 0.35 g      |

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для устройств**

Диаметр 22 mm Галогены Нет

**Общие данные**

|  |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| Клей   | Акрилат, клейкие   | Исполнение                       | без содержания галогенов, самоклеящийся |
| Ширина   | 27 mm  | Класс пожаростойкости UL 94      | V-0                                     |
| Температурный диапазон, макс..                   | 120 °C   | Температурный диапазон, мин.     | -40 °C                                  |
| Цветовой код                                     | зеленый  | Галогены                         | Нет                                     |
| Основной материал                                | Полиэстер  | Напечатанные символы             | без                                     |
| Размер маркировочной области совместимый принтер | 18 x 27 mm<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Сертификация по стандарту UL 969 | Да                                      |
|  |  | Температурный диапазон вставки   | -40...120 °C                            |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Изображения**



## SM 27/18-22 MM GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM 76/360 SW        | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 115       | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1357420000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">2672590000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |