

EL 15 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Индивидуальная маркировка: EL

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | THM, Маркировочные элементы для устройств, 15 x , серебряный |
| Заказ № | 2006610000 |
| Тип | EL 15 MM SI 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118391459 |
| Кол. | 1 Штука |

EL 15 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.1 mm | Глубина (дюймов) | 0.0039 inch |
| Высота | 15 mm | Высота (в дюймах) | 0.5906 inch |
| Длина | 30000 mm | Длина (в дюймах) | 1181.1 inch |
| Масса нетто | 136 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Клей | Акрилат, клейкие | Исполнение | без содержания галогенов, самоклеящийся |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код | серебряный |
| Галогены | Нет | Длина | 30000 mm |
| Основной материал | Полиэстер | Напечатанные символы | без |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -40...120 °C | Количество на один рулон | 1 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Изображения



EL 15 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005080000 | Красящая лента | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | THM MMP EXT.RH | Версия | |
| Заказ № | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

EL 15 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ № | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Кол. | 1 ST | |