

**KOK 92 X 92**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

**Основные данные для заказа**

Версия	Sheet holes
Заказ №	<a href="#">2008420000</a>
Тип	KOK 92 X 92
GTIN (EAN)	4050118394221
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Высота	92 мм
Ширина	92 мм
Масса нетто	7.9 г

Высота (в дюймах)	3.622 inch
Ширина (в дюймах)	3.622 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Отверстия в листе квадратной формы 92,0 x 92,0 мм
-------------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691
ECLASS 15.0	21-04-51-92

## Изображения

### Пример использования

