

КОК 92 X 92

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	2008420000
Тип	КОК 92 X 92
GTIN (EAN)	4050118394221
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Высота	92 mm	Высота (в дюймах)	3.622 inch
Ширина	92 mm	Ширина (в дюймах)	3.622 inch
Масса нетто	7.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отверстия в листе квадратной формы 92,0 x 92,0 мм
-------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Изображения

Пример использования

