

КТВ GP 352615 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто
приспособить корпуса к специфическим требованиям
каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

Версия	Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 298 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основ- ной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный
Заказ №	2023210000
Тип	КТВ GP 352615 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403534
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-10-31T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	КТВ GP 35XX15 CD S4 PE

Дата создания 02.03.2026 10:05:47 MEZ

Статус каталога / Изображения

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	298 mm	Высота (в дюймах)	11.7323 inch
Ширина	117 mm	Ширина (в дюймах)	4.6063 inch
Масса нетто	835 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Заземление корпуса

Фланцевая пластина (заземление)	M6 x 15
---------------------------------	---------

Общие данные

Толщина материала	3 mm	Поверхность	электрополировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Класс защиты (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Фланцевые пластины	слева, справа		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	3 mm	Поверхность	электрополировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404		

Классификации

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		