

КТВ GP 352620 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров  
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто  
приспособить корпуса к специфическим требованиям  
каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены  
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой,<br>Высота: 294 mm, Ширина: 167 mm, Глубина: 3<br>mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основ-<br>ной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,<br>электрополировка, серебряный |
| Заказ №                | <a href="#">2023280000</a>                                                                                                                                                                                           |
| Тип                    | КТВ GP 352620 CD S4 PE                                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)             | 4050118403930                                                                                                                                                                                                        |
| Кол.                   | 1 Штука                                                                                                                                                                                                              |
| Статус поставки        | Снято с производства                                                                                                                                                                                                 |
| Последняя дата заказа  | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                            |
| Альтернативный продукт | <a href="#">КТВ GP 35XX20 CD S4 PE</a>                                                                                                                                                                               |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 3 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1181 inch  |
| Высота      | 294 mm | Высота (в дюймах) | 11.5748 inch |
| Ширина      | 167 mm | Ширина (в дюймах) | 6.5748 inch  |
| Масса нетто | 1170 g |                   |              |

### Температуры

|                     |
|---------------------|
| Рабочая температура |
|---------------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Заземление корпуса

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Фланцевая пластина (заземление) | M6 x 15 |
|---------------------------------|---------|

### Общие данные

|                    |                             |                   |                          |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Толщина материала  | 3 mm                        | Поверхность       | электрополировка         |
| Основной материал  | Нержавеющая сталь<br>1.4404 | Класс защиты (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Фланцевые пластины | слева, справа               |                   |                          |

### Общие данные - аксессуары

|                   |                             |             |                  |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| Толщина материала | 3 mm                        | Поверхность | электрополировка |
| Основной материал | Нержавеющая сталь<br>1.4404 |             |                  |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |