

FAD S5115 SL46 A M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD S5-115 в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию со старой системы S5-115 на другие системы ПЛК или систему U-remote компании Weidmüller.

- Защелкивающееся основание для TS35
- Плата S5-115 запитывается от одного источника питания

Основные данные для заказа

Заказ №	2045120000
Тип	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	280 mm	Высота (в дюймах)	11.0236 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Масса нетто	181.28 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	SL 5,08 mm
--	------------

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	SL 5,08 mm
--	------------

Расчетные данные

Рабочее напряжение	250 В AC	Максимальный ток на канал	6 A
Общий номинальный ток	32 A		

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 250 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		