

SAKQ 50/3



Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), серый, 150 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 18.50, Ширина: 9.5 mm
Заказ №	2048360000
Тип	SAKQ 50/3
GTIN (EAN)	4050118450972
Кол.	5 Штука
Местное изделие	Доступно только в определенных странах

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Основные данные для заказа

Местное изделие	Доступно только в определенных странах
-----------------	--

Размеры и массы

Глубина	19.6 mm	Глубина (дюймов)	0.7717 inch
Высота	47 mm	Высота (в дюймах)	1.8504 inch
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch
Масса нетто	33.54 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность	Нет
исполнение	

Общие сведения

Количество полюсов	3
--------------------	---

Размеры

Шаг в мм (P)	18.50 mm
--------------	----------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	150 A
------------------------	-------	-----------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		