Справочный листок технических дан-

MCZ 5 PE BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. З верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Набор корпусов, Технология соединения, Контакт РЕ, Ширина: 7
	mm
Заказ №	2054290000
Тип	MCZ 5 PE BG
GTIN (EAN)	4050118412451
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

MCZ 5 PE BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS			
nori3	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	62.8 mm	Глубина (дюймов)	2.4724 inch
Высота	91 mm	Высота (в дюймах)	3.5827 inch
Ширина	7 mm		0.2756 inch
Масса нетто	4.74 g	ширина (в дюимах)	0.27 00 111011
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	чения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Цветовой код	серо-бежевый	Вид защиты	IP20, IP20 в установленном состояни
Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	 Таблица цветов (аналогич.)	yoranobioninom ocoronina
Способность к заливке	Да	Taesmaa aperes (amasem n)	
			'
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66/6
Группа изоляционного материала	1	Основной материал	Материал Wemid
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 600		
Номинальные характеристи	ки по IEC		
Номинальный ток, макс. кол-во	10 A	Номинальное импульсное напряжение	250 V
контактов (Tu = 40 °C)	10 A	при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	
Номинальное импульсное напряжени при категории помехозащищенности Категория загрязнения III/З			
Классификации			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261 EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261 EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-90
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-01-90
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-92-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-01-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-01-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-01-92
ECLASS 15.0	27-18-01-92		27 10 0 1 0 2
Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Да	Совместимый маркер	Да
Вырезать в области крепящейся основы в качестве подготовки к	РЕ-контакт, Контакт в комплекте!	Продолжительный ток перемычки	10 A
		Количество уровней соединения	2

Дата создания 12.11.2025 01:36:42 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

2	Количество печатных плат, макс.	1
10 A	Продолжительный ток перемычки/ печатной платы	32 A
Да	Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, прямое
Пружинное соединение		
	Да	10 A Продолжительный ток перемычки/ печатной платы Да Вид контакта клеммы LP

Подключаемые проводники

Длина зачистки изоляции	8 mm	Размер лезвия	0,6 х 3,5 мм
Диапазон зажима, мин.	0.13 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0.5 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, макс.	1.5 mm ²
Макс. диапазон зажима	2.5 mm ²		

Справочный листок технических данных

MCZ 5 PE BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки









Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основны	іе данные для зака	138
Тип	ZQV 4N/10 SW	Версия
Заказ №	<u>1794060000</u>	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 SW	Версия
Заказ №	1909120000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/3 SW	Версия
Заказ №	<u>1794000000</u>	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 SW	Версия
Заказ №	<u>1794030000</u>	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/41 SW	Версия
Заказ №	<u>1794090000</u>	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234165	
Кол.	10 ST	
Тип	ZQV 4N/10	Версия
Заказ №	<u>1528090000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332896	полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 4N/2	Версия
Заказ №	<u>1527930000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332766	полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 4N/3	Версия
Заказ №	<u>1527940000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332865	полюсов: 3, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16
Кол.		
	60 ST	mm
Тип	60 ST ZQV 4N/30	mm Версия
Заказ №	ZQV 4N/30	Версия
Заказ № GTIN (EAN)	ZQV 4N/30 2561580000	Версия Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 A, Количество
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	ZQV 4N/30 2561580000 4050118570113	Версия Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	ZOV 4N/30 2561580000 4050118570113 5 ST	Версия Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	ZQV 4N/30 <u>2561580000</u> 4050118570113 5 ST ZQV 4N/32	Версия Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm Версия

Дата создания 12.11.2025 01:36:42 МЕZ

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/4	Версия
Заказ №	<u>1527970000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118332889	полюсов: 4, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 4N/5	Версия
Заказ №	1527980000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332759	полюсов: 5, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 4N/50	Версия
Заказ №	<u>1528130000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332902	полюсов: 50, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:
Кол.	5 ST	303.7 mm
Тип	ZQV 4N/6	Версия
Заказ №	1527990000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332919	полюсов: 6, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 4N/7	Версия
Заказ №	<u>1528020000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332780	полюсов: 7, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 4N/8	Версия
Заказ №	<u>1528030000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332841	полюсов: 8, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 4N/9	Версия
Заказ №	<u>1528070000</u>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4050118332797	полюсов: 9, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6
Кол.	20 ST	mm