

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ 1665


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 13.7 mm
Заказ №	2062690000
Тип	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ 1665
GTIN (EAN)	4008190241100
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	29.2 mm	Глубина (дюймов)	1.1496 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	13.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.5394 inch
Масса нетто	6.11 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI		

Классификации

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Изображения

