

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ №	2066740000
Тип	VP M25 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415360
Кол.	50 Штука

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	15.8 mm	Высота (в дюймах)	0.622 inch
Длина	15.8 mm	Длина (в дюймах)	0.622 inch
Диаметр	25 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	9 mm	Масса нетто	5 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Номер сертификата кабельного ввода	IMQ 13 ATEX 010 X (ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода (INMETRO)	TAE00003WV	Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X (IECEX)
Условия утверждения	ATEX, IECEX		

Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Вид защиты с GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин)
Силикон	Да	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Температурный диапазон, макс..	70 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Нормы	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC60079-0
Размер под ключ 1	28 mm	Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин)
Основной материал	Полиамид 6	Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm
Уплотнение	Силикон	Резьба (наружная)	M 25
Длина резьбы	10 mm	Момент затяжки контргайки, мин.	2.30 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	2.50 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	2.50 Nm
Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex e	Указания по установке	См инструкции по сборке
Момент затяжки контргайки, макс.	2.50 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Латунные контргайки, никелированные

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 MS	Версия	
Заказ №	1737010000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 3.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008 190956486	Латунь никелированная	
Кол.	100 ST		